

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804501>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB- Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt. 1 Etikettenrolle EML (20x8)R weiß = 1000 Etiketten, Farbband = 50 m

Produktbeschreibung

Der THERMOMARK ROLLMASTER 300 bedruckt Marker im Rollenformat für die Anwendungen in der Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagenkennzeichnung in überzeugender Qualität. Erstellen Sie einfach hochwertig bedruckte Etiketten und Marker.

Ihre Vorteile

- Der THERMOMARK ROLLMASTER 300 ist ein Industriedrucker für die Bedruckung großer Mengen an Markierungsmaterialien im Rollenformat. Druckauflösung 300 dpi.
- Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
- Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung
- Einfache und intuitive Bedienung über Touch-Farb-Display
- Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- Einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE Software
- USB- und Ethernetanschlüsse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0804501
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BG1221
GTIN	4055626381619
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13.000 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12.057 g
Zolltarifnummer	84433210
Ursprungsland	DE

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804501>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drucksystem
Lieferumfang	Netzkabel, USB-Kabel, Betriebsanleitung, Etikettenrolle, Farbband

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer für Rollen
---------------------------	---------------------------

Geräteigenschaften

Druckbreite	105 mm
Druckauflösung	300 dpi
Betriebssystem	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit), MS Windows 8.1 (32/64 Bit), MS Windows 10 (32/64 Bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-----------------------------	---

Schnittstellen

Schnittstelle	Ethernet 10/100 MBit/s, USB 2.0, RS-232
---------------	---

Maße

Breite	252 mm
Höhe	288 mm
Länge	460 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	10 °C ... 40 °C
-------------------------------	-----------------

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804501>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804501>



EAC

Zulassungs-ID: RU D-DE.GB09.B.00141



UL Listed

Zulassungs-ID: E140403



CCC

Zulassungs-ID: 2023010904584847



cUL Listed

Zulassungs-ID: E140403

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804501>

Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermotransferdrucker



0804501

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804501>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de