

ESL 24X4 CUS - Einsteckstreifen

0824398

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824398>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einsteckstreifen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm



Ihre Vorteile

- ESL 24x4, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger KLM 1 und Kabelmarkerträger LM
- Aufgrund der speziellen Kontur passen die ESL 24x4-Einsteckschilder optimal in den Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger KLM 1 und Kabelmarkerträger LM
- Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0824398
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG8134
GTIN	4046356352697
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker beschriftet
Anwendungsbereich	Phoenix Contact: Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger KLM 1 und Kabelmarkerträger LM

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Plotter
---------------------------	---------

Montage

Montageart	einschieben
------------	-------------

Materialangaben

Stärke Folie	135 µm
Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	Polyesterfolie
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

Maße

Breite	24,00 mm
Höhe	4,00 mm
Tiefe	0,15 mm
Länge	4 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Hinweise

Allgemein	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
-----------	---

Zeichnungen

Schemazeichnung



① längs = horizontal = waagerecht

② quer = vertikal = senkrecht

ESL 24X4 CUS - Einsteckstreifen

0824398

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824398>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 24X4 CUS - Einsteckstreifen

0824398

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824398>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de