

EMLP 24 (30X12) SR - Kunststoffschild mit Bohrung



0822330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0822330>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kunststoffschild mit Bohrung, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Ihre Vorteile

- Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
- Hochwertiges Aussehen
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Für die Kennzeichnung von Bauteilen, Geräten und Tastern
- Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
- Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0822330
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2411
GTIN	4046356319379
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	19,2 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	8
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	2
Kennzeichnungstechnologie	Plotter

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

Materialangaben

Stärke Klebstoff	50 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	silber
Material	TRANSPLY-ABS
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	4 °C ... 38 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	12 Monate

Maße

Breite	30 mm
Länge	40 mm
Bohrlochdurchmesser	24,00 mm

Textfeld

Textfeldbreite	30 mm
Textfeldhöhe	12 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

EMLP 24 (30X12) SR - Kunststoffschild mit Bohrung



0822330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0822330>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP 24 (30X12) SR - Kunststoffschild mit Bohrung



0822330

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0822330>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de