

# CARRIER-EMP (27X15) - Schildchenträger



0827451

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827451>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 27 mm



## Ihre Vorteile

- Die Schildchenträger CARRIER-EMP ... werden in Verbindung mit den einrastbaren Schildchen UC-EMP ... / US-EMP ... eingesetzt
- Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
- Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0827451                 |
| Verpackungseinheit                       | 80 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 80 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG241A                  |
| GTIN                                     | 4046356440745           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,203 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,118 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# CARRIER-EMP (27X15) - Schildchenträger



0827451

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827451>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                  |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

### Maße

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 30 mm |
| Höhe   | 17 mm |
| Tiefe  | 6 mm  |

### Textfeld

|                |       |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 27 mm |
| Textfeldhöhe   | 15 mm |

### Materialangaben

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe                          | schwarz (RAL 9005)       |
| Material                       | PA                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2                       |
| Material Basiselement          | PA                       |
| Inhaltsstoffe                  | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 105 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C             |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %              |

### Montage

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | schrauben, nieten |
|------------|-------------------|

# CARRIER-EMP (27X15) - Schildchenträger



0827451

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827451>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CARRIER-EMP (27X15) - Schildchenträger



0827451

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0827451>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)