

# US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild

0828805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828805>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm



## Ihre Vorteile

- Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94
- Die Marker in Form einheitlicher Karten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
- Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
- Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMLP ... bietet selbstklebende Gerätemarker mit hoher Klebekraft

## Kaufmännische Daten

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 0828805                 |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG2419                  |
| GTIN                                     | 4046356559133           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,24 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15,976 g                |
| Zolltarifnummer                          | 39199080                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

#### Beschriftung

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Anzahl der Einzelschilder           | 4  |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1  |
| Kennzeichnungstechnologie           | Thermotransfer für Matten und Karten, UV-LED-Technologie |

### Montage

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

### Materialangaben

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| RoHS-konform     | ja              |
| Stärke Folie     | 500 µm          |
| Stärke Klebstoff | 50 µm           |
| Kleber           | Acrylat         |
| Farbe            | weiß (RAL 9010) |
| Material         | PVC             |
| Inhaltsstoffe    | silikonfrei     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|   |   |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -30 °C ... 80 °C  |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)            | 10 °C ... 30 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)     | 40 % ... 70 %   |
| Empfohlene Lagerkonditionen                         | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C   |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %  |
| Lagerfähigkeit                                      | 12 Monate   |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 59,7 mm |
| Höhe   | 29,8 mm |
| Tiefe  | 0,55 mm |

#### Textfeld

|                |       |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 60 mm |
| Textfeldhöhe   | 30 mm |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild



0828805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828805>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828805>



**CSA**

Zulassungs-ID: 70191766

# US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild



0828805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828805>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLP (60X30) - Kunststoffschild



0828805

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828805>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)