

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828985>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 23 mm, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm

Ihre Vorteile

- Die großen Beschriftungsflächen lassen sich bei den CARRIER-EMLP individuell mit EML ... Thermotransfer-Etiketten beschriften
- Für den zusätzlichen Schutz der Etikettenoberflächen sind transparente Klebeschutzzfolien EMLPR ... einsetzbar
- Einsetzbar für alle Taster und Schalter, Durchmesser: 22 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 0828985 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG241A |
| GTIN | 4046356538114 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,458 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,402 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828985>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|----------|
| Breite | 29,54 mm |
| Höhe | 44,41 mm |
| Tiefe | 3,31 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Basiselement | PA |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | schrauben, nieten |
|------------|-------------------|

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828985>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger



0828985

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828985>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de