

# US-EMP (40X17) CUS - Einrastschildchen



0830047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830047>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einrastschildchen, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm



## Ihre Vorteile

- Alle Gerätemarker US-EMP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 0830047                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                       |
| Produktschlüssel                         | BG8149                                        |
| GTIN                                     | 4046356614092                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,35 g                                        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9 g                                           |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                                      |
| Ursprungsland                            | PL                                            |

# US-EMP (40X17) CUS - Einrastschildchen



0830047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830047>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produkttyp                          | Gerätemarker                         |
| Beschriftung                        |                                      |
| Anzahl der Einzelschilder           | 16                                   |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 2                                    |
| Kennzeichnungstechnologie           | Thermotransfer für Matten und Karten |

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 40,00 mm |
| Höhe   | 16,85 mm |
| Tiefe  | 0,30 mm  |
| Länge  | 17 mm    |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| RoHS-konform                   | ja              |
| Stärke Folie                   | 500 µm          |
| Farbe                          | weiß (RAL 9010) |
| Material                       | PVC             |
|                                | PVC             |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Inhaltsstoffe                  | silikonfrei     |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis                                                         | Prüfung bestanden    |

#### UV Beständigkeit

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden                        |
| Prüfdauer         | 96 h                                     |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -30 °C ... 80 °C                                                                                           |
| Empfohlene Lagerkonditionen                         | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine kühle und dunkle Aufbewahrung ist zu empfehlen. |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 10 °C ... 25 °C                                                                                            |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 35 % ... 65 %                                                                                              |
| Lagerfähigkeit                                      | 12 Monate (siehe Verpackungsdatum)                                                                         |

### Normen und Bestimmungen

# US-EMP (40X17) CUS - Einrastschildchen



0830047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830047>

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

## Montage

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Montageart | verrasten in Schildchenträger |
|------------|-------------------------------|

# US-EMP (40X17) CUS - Einrastschildchen



0830047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830047>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-EMP (40X17) CUS - Einrastschildchen



0830047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830047>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)