

US-EMLP (20X9) SR CUS - Kunststoffschild



0830087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830087>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 75, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm



Ihre Vorteile

- Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
- Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0830087
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG8149
GTIN	4046356614498
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,89 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gerätemarker
Beschriftung	
Anzahl der Einzelschilder	75
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	5
Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer für Matten und Karten

Maße

Breite	20,00 mm
Höhe	9,00 mm
Tiefe	0,55 mm
Länge	9 mm

Materialangaben

RoHS-konform	ja
Stärke Folie	500 µm
Stärke Klebstoff	50 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	silber
Material	PVC
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %
Lagerfähigkeit	12 Monate

Normen und Bestimmungen

US-EMLP (20X9) SR CUS - Kunststoffschild



0830087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830087>

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	kleben
------------	--------

0830087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830087>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0830087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de