

# TMP-UM-MAG2 - Magazin



0831201

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831201>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Magazin für den THERMOMARK CARD und THERMOMARK PRIME, zur Aufnahme von UM-Material (UM-TMF)



## Kaufmännische Daten

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 0831201                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BG122Z                   |
| GTIN                                     | 4046356947053            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 402,1 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 402,1 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 84439990                 |
| Ursprungsland                            | DE                       |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |         |
|------------|---------|
| Produkttyp | Magazin |
|------------|---------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 114 mm  |
| Höhe   | 116 mm  |
| Tiefe  | 11,5 mm |

### Materialangaben

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | ja |
|--------------|----|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Empfohlene Lagerkonditionen | 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140615 |
| ECLASS-15.0 | 19140615 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001675 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,477 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)