

E PX A 75X190X75 - Leergehäuse



0899307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899307>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 75 mm x 190 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0899307
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Produktschlüssel	BH9142
GTIN	4055626275765
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	592 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,99 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	IN

E PX A 75X190X75 - Leergehäuse

0899307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899307>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Vorbereitet zum direkten Einbau einer Tragschiene
-----------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenkasten
Bauform	Ex-Leergehäuse mit Deckel

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Maße

Maßzeichnung	
Breite	75 mm
Höhe	190 mm
Tiefe	75 mm
lichte Breite, max. Tragschienenlänge	174 mm
max. Bestückungslänge	159 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Silikon
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Verschlussart (GRP)	geschraubter Deckel Plus-Minus-Schraube
---------------------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

Schutzart	IP66
-----------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 127 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

E PX A 75X190X75 - Leergehäuse



0899307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899307>

Montagehinweis	Außenbefestigungslaschen optional erhältlich
	integriertes Sackloch
Schienen Direktmontage	ja
Verwendbare Tragschienenart	NS 15

E PX A 75X190X75 - Leergehäuse


0899307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899307>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



E PX A 75X190X75 - Leergehäuse



0899307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899307>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PX A 75X190X75 - Leergehäuse



0899307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899307>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de