

E PE A 250X255X121 - Leergehäuse



0899354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899354>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 250 mm x 255 mm x 121 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0899354
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Produktschlüssel	BH9141
GTIN	4055626276236
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.826 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.730 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	IN

E PE A 250X255X121 - Leergehäuse

0899354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899354>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Vorbereitet zum direkten Einbau einer Tragschiene
-----------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenkasten
Bauform	Leergehäuse mit Deckel

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Maße

Maßzeichnung	
Breite	250 mm
Höhe	255 mm
Tiefe	121 mm
lichte Breite, max. Tragschienenlänge	238 mm
max. Bestückungslänge	217 mm

Materialangaben

Farbe	fehgrau RAL 7000
Material	Polyester glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Chloropren
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Verschlussart (GRP)	geschraubter Deckel Plus-Minus-Schraube
---------------------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

Schutzart	IP66
-----------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	integriertes Sackloch
----------------	-----------------------

E PE A 250X255X121 - Leergehäuse



0899354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899354>

	Außenbefestigungslaschen optional erhältlich
Schienen Direktmontage	ja
Verwendbare Tragschienenart	NS 35

E PE A 250X255X121 - Leergehäuse


0899354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899354>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



E PE A 250X255X121 - Leergehäuse



0899354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899354>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PE A 250X255X121 - Leergehäuse



0899354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899354>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de