

# E PE A 250X255X161 - Leergehäuse

0899355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899355>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 250 mm x 255 mm x 161 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0899355
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Produktschlüssel	BH9141
GTIN	4055626276243
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.412 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,99 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	IN

# E PE A 250X255X161 - Leergehäuse

0899355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899355>

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	Vorbereitet zum direkten Einbau einer Tragschiene
-----------	---


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenkasten
Bauform	Leergehäuse mit Deckel

### Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	250 mm
Höhe	255 mm
Tiefe	161 mm
lichte Breite, max. Tragschienenlänge	238 mm
max. Bestückungslänge	217 mm

### Materialangaben

Farbe	fehgrau RAL 7000
Material	Polyester glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Chloropren
Inhaltsstoffe	halogenfrei

### Mechanische Eigenschaften

#### Allgemein

Verschlussart (GRP)	geschraubter Deckel Plus-Minus-Schraube
---------------------	---

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Schutzart (IP-Code)

Schutzart	IP66
-----------	------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

### Montage

# E PE A 250X255X161 - Leergehäuse



0899355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899355>

Montagehinweis	integriertes Sackloch
	Außenbefestigungslaschen optional erhältlich
Schienen Direktmontage	ja
Verwendbare Tragschienenart	NS 35



# E PE A 250X255X161 - Leergehäuse



0899355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899355>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# E PE A 250X255X161 - Leergehäuse



0899355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899355>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)