

E PE A 405X400X121 - Leergehäuse

0899360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899360>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgau RAL 7000, 405 mm x 400 mm x 121 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0899360
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	R1 - Gehäuse+Schaltkästen
Produktschlüssel	BH9141
GTIN	4055626276298
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7.120 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7.120 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	IN

E PE A 405X400X121 - Leergehäuse

0899360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899360>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Vorbereitet zum direkten Einbau einer Tragschiene
-----------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenkasten
Bauform	Leergehäuse mit Deckel

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Maße

Maßzeichnung	
Breite	405 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	121 mm
lichte Breite, max. Tragschienenlänge	381 mm
max. Bestückungslänge	362 mm

Materialangaben

Farbe	fehgrau RAL 7000
Material	Polyester glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Chloropren
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Verschlussart (GRP)	geschraubter Deckel Plus-Minus-Schraube
---------------------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Schutzart (IP-Code)

Schutzart	IP66
-----------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

E PE A 405X400X121 - Leergehäuse



0899360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899360>

Montagehinweis	integriertes Sackloch
	Außenbefestigungslaschen optional erhältlich
Schienen Direktmontage	ja
Verwendbare Tragschienenart	NS 35


E PE A 405X400X121 - Leergehäuse

0899360


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899360>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung



E PE A 405X400X121 - Leergehäuse



0899360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899360>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27180101
ECLASS-15.0	27180101

ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E PE A 405X400X121 - Leergehäuse



0899360

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899360>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de