

# E PX A 160X560X91 - Leergehäuse



0899315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899315>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Leergehäuse, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 160 mm x 560 mm x 91 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel



## Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                            | 0899315                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | R1 - Gehäuse+Schaltkästen                     |
| Produktschlüssel                         | BH9142  |
| GTIN                                     | 4055626275840                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99,99 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,99 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                      |
| Ursprungsland                            | IN  |

# E PX A 160X560X91 - Leergehäuse

0899315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899315>

## Technische Daten

### Hinweise

|           |   |
|-----------|---|
| Allgemein | Vorbereitet zum direkten Einbau einer Tragschiene |
|-----------|---|


### Artikeleigenschaften

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Produkttyp | Klemmenkasten             |
| Bauform    | Ex-Leergehäuse mit Deckel |

### Isolationseigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Schutzklasse | II |
|--------------|----|

### Maße

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Maßzeichnung                          |  |
| Breite                                | 160 mm  |
| Höhe                                  | 560 mm  |
| Tiefe                                 | 91 mm   |
| lichte Breite, max. Tragschiene­länge | 543 mm  |
| max. Bestückungslänge                 | 522 mm  |

### Materialangaben

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Farbe                          | schwarz   |
| Material                       | Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0  |
| Material Dichtung              | Silikon   |
| Inhaltsstoffe                  | halogenfrei                                     |

### Mechanische Eigenschaften

#### Allgemein

|                     |   |
|---------------------|---|
| Verschlussart (GRP) | geschraubter Deckel Plus-Minus-Schraube |
|---------------------|---|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Schutzart (IP-Code)

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP66 |
|-----------|------|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 127 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# E PX A 160X560X91 - Leergehäuse



0899315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899315>

## Montage

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Montagehinweis              | Außenbefestigungslaschen optional erhältlich |
|                             | integriertes Sackloch                        |
| Schienen Direktmontage      | ja   |
| Verwendbare Tragschienenart | NS 35  |


# E PX A 160X560X91 - Leergehäuse

0899315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899315>

## Zeichnungen

### Maßzeichnung




# E PX A 160X560X91 - Leergehäuse

0899315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899315>



Schemazeichnung



# E PX A 160X560X91 - Leergehäuse



0899315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899315>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
| ECLASS-15.0 | 27180101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000261 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# E PX A 160X560X91 - Leergehäuse



0899315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0899315>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)