

# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, für Tragschienenmontage



## Ihre Vorteile

- Einfache Einspeisung da brückbar mit CLIPLINE complete-Zubehör
- Hohe Anlagenverfügbarkeit dank einfacher Wiedereinschaltung
- Schnell und einfach identifizieren durch großflächige Beschriftungsmöglichkeiten
- Für jede Anwendung das passende Gerät dank großem Nennstrombereich von 0,5 bis 16 A
- Platzersparnis von 30 % gegenüber Leitungsschutzschaltern durch die kompakte Breite von 12,3 mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0916607
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	CE
Produktschlüssel	CLA122
GTIN	4046356449038
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,6 g
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	CZ

# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produktfamilie	UT 6-TMC
Bauform	Tragschienenmodul einteilig
Polzahl	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1
Anzahl der Kanäle	1
Potenzielle	1

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

### Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Automat
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	$\leq 1,4 \text{ VA}$

### Allgemein

Betriebsspannung	50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) 5 V DC ... 30,8 V DC
Bemessungsspannung	240 V AC (50/60 Hz) 28 V DC 240 V AC (50/60 Hz) 28 V DC
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	440 V AC
Bemessungsstrom $I_N$	5 A
Bemessungsstoßspannung	2,8 kV
Isolationswiderstand $R_{iso}$	$> 100 \text{ M}\Omega$ (Hauptkontakt)
Betätigungsart	S-Typ
Auslöseart	TM (thermomagnetisch)
Grad der Auslösung	Freiauslösung (positiv)
Gerätewiderstand	55,8 m $\Omega$
Erforderliche Vorsicherung	20 A
Bemessungskurzschlusschaltvermögen $I_{cn}$	200 A (240 V AC) 400 A (28 V DC)
Spannungsfestigkeit	2000 V
Schaltspiele maximal	6000 (bei $1 \times I_n$ ) 50 (bei $1,5 \times I_n$ ) 40 (bei $6 \times I_n$ )
Sicherung	M1 (mittelträge)
Verlustleistung	$\leq 1,4 \text{ VA}$
Kontaktausführung	keine

# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

## Anzeige / Fernmeldung

Benennung Anschluss	Hilfskontakt
---------------------	--------------

## Anschlussdaten

Nennquerschnitt	6,00 mm <sup>2</sup>
Bemessungsquerschnitt AWG	8
Anschlussart	Schraubanschluss

### Etage 1 oben 1 unten 1

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Abisolierlänge	12 mm
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	24 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Nennstrom	5 A
Nennspannung	240 V AC
	28 V DC

### Hauptkontakt

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment	1,5 Nm ... 1,8 Nm
Abisolierlänge	12 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 8
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>

## Maße

Breite	12,3 mm
--------	---------

# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

Höhe	85,5 mm
Tiefe	89,5 mm

## Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolierstoff	PA66

## Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Offene Seitenwand	Nein

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP40 (Betätigungsreich) IP20 (Anschlussbereich)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
Höhenlage	2000 m (nach EN 60934)

## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 60934
Normen/Bestimmungen	UL 1077
Normen/Bestimmungen	CSA 22.2
Hinweis	No. 235

## Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------



# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

## Zeichnungen




# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

Diagramm



Auslösekennlinie

Diagramm



Korrekturfaktor Betriebsstrom


# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

Blockschaltbild



# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: FILE E 140459



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: FILE E 140459



**VDE Zeichengenehmigung**

Zulassungs-ID: 40028127



**CSA**

Zulassungs-ID: 250505

# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

### ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UT 6-TMC M 5A - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter



0916607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0916607>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,883 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)