

EM-CPS-225 - Energieverteilungs-Board



1002634

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1002634>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Modulares Energieverteilungs-Board mit CrossLink®-Schnittstelle, 125 A, 3-polig, berührungsgeschützt und Verpolschutz, Breite: 225 mm

Ihre Vorteile

- Verpolschutz - keine Phasendrehung möglich
- Schnelles und fertiges Out-of-the-box-System
- Kompakter Aufbau im Vergleich zur klassischen Energieverteilung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1002634
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7811
GTIN	4055626468228
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	826,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	797,1 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Wir empfehlen die Verwendung der hohen DIN-Schiene (35x15) für die optimale Stabilität und maximale Traglast. Genaue technische Angaben finden Sie in der Packungsbeilage. Drehmoment zur Anschraubung des Energieverteilungs-Boards: 1,5 Nm (13lb-in).
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageadapter
Produktfamilie	CrossPowerSystem

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	600 V DC (IEC)
	690 V AC (IEC)
	600 V AC/DC (UL)
Bemessungsstoßstromfestigkeit	25 kA
Bemessungsstrom	125 A (IEC)
	100 A (UL)
Bemessungsisolationsspannung	800 V AC
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Maße

Breite	225 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	45,1 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Zulassungen

UL-Daten

SCCR	10 kA (unprotected)
	100 kA (protected)
	100 kA (CB 125 A/480 V AC)
	65 kA (CB 125 A/600 V AC)
	100 A (Class J 175 A)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61439-2
	GB/T 7251.1

EM-CPS-225 - Energieverteilungs-Board



1002634

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1002634>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--