

CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004380>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Stift, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22...17, Material Kontakt: Cu-Legierung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1004380
Verpackungseinheit	7.000 Stück
Mindestbestellmenge	7.000 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AIB
GTIN	4055626472393
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,66 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	max. Crimpgeschwindigkeit für 1 mm ² entspricht einer Zykluszeit von 1 Sekunde
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gerollt

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpschluss


Leiteranschluss

Abisolierlänge	4 mm
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² ... 1 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 17

Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung (vernickelt)
Material Kontaktoberfläche	Ag

Maße

Maßzeichnung	
Länge [l]	24,5 mm
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	1,6 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten


Steckzyklen	≥ 50
-------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen



CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt



1004380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004380>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004380>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de