

# PATG 0/15 - Ader-Bezeichnungsträger



1013740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013740>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 1,2 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm

## Ihre Vorteile

- Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...
- Diese Leiterbezeichnungssysteme bestehen aus Kennzeichnungsträgern und Einsteckschildern
- Die PATG ...-Hülse ist ein unverlierbarer Kennzeichnungsträger
- Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 mm ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1013740                 |
| Verpackungseinheit                       | 1.000 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1.000 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | BG221A                  |
| GTIN                                     | 4017918013936           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,168 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,168 g                 |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                  |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Schildchenträger |
|------------|------------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 15 mm   |
| Höhe   | 4,6 mm  |
| Tiefe  | 5,25 mm |

### Materialangaben

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| RoHS-konform                   | ja          |
| Farbe                          | transparent |
| Material                       | PVC         |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0          |
| Inhaltsstoffe                  | silikonfrei |

### Kabel / Leitung

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 0,6 mm ... 1,2 mm |
|--------------------------|-------------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis                                                         | Prüfung bestanden    |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -50 °C ... 80 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C            |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %             |

### Montage

|            |             |
|------------|-------------|
| Montageart | aufschieben |
|------------|-------------|

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013740>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1013740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013740>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)