

HC-COM-BWS-PL-BK - Anbaugehäuse



1012538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1012538>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anbaugehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PC, Höhe: 20 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Ihre Vorteile

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1012538
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APO
GTIN	4055626489193
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Produktfamilie	HC-COM
Anwendung	Standard
Bauform	COM
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	40,5 mm
Höhe	20 mm
Länge	50,5 mm
Bohrlochdurchmesser	3,5 mm

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	22,7 mm
Länge Montageausschnitt	26,5 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse)
	V0 (Verriegelung)
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PC
Material Verriegelungsbügel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
------------------	-------

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Für M3-Befestigungsschrauben des Anbaugehäuses)
------------------	--

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK06

HC-COM-BWS-PL-BK - Anbaugehäuse



1012538


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1012538>

Umgebungstemperatur (Betrieb)


-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Montageausschnitt

HC-COM-BWS-PL-BK - Anbaugehäuse



1012538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1012538>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1012538>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743

HC-COM-BWS-PL-BK - Anbaugehäuse



1012538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1012538>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1012538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1012538>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-Nr.: 3147-75-9)
SCIP	286f4baa-66d2-4883-b01e-5c14135e300b

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,271 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de