

# PML-T106 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer



1014259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014259>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Rohrleitungsmarkierer, bestellbar: zeilenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben: Säuren, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 26 mm

## Ihre Vorteile

- Rohrleitungsmarkierer zum Aufkleben, unbeschriftet
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403
- In Kombination mit den PML-GHS Gefahrstoffschildern ist eine Kennzeichnung gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) möglich
- Hohe Klebkraft
- Fein perforierte Pfeilspitzen ermöglichen ein einfaches Abtrennen der nicht benötigten Spitze
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gruppe 6 (Säuren)

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1014259                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                       |
| Produktschlüssel                         | BG8151                                        |
| GTIN                                     | 4046356784559                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,1 g                                         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,1 g                                         |
| Zolltarifnummer                          | 49119900                                      |
| Ursprungsland                            | PL                                            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Produkttyp        | Anlagenmarker                           |
| Anwendungsbereich | Rohrleitungsschilder                    |
|                   | Rohrleitungskennzeichnung nach DIN 2403 |
| Bauform           | Rechteck                                |

### Beschriftung

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 3      |
| Bedruckung                          | Säuren |

### Maße

|        |           |
|--------|-----------|
| Breite | 280,00 mm |
| Höhe   | 26,00 mm  |
| Tiefe  | 0,08 mm   |
| Länge  | 26 mm     |

### Materialangaben

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| RoHS-konform | ja                |
| Stärke Folie | 50 µm             |
| Kleber       | Acrylat           |
| Farbe        | orange (RAL 2003) |
|              | orange (RAL 2003) |
|              | orange (RAL 2003) |
| Material     | Polyester         |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden                        |
| Prüfdauer         | 96 h                                     |
| Verfahren         | Künstliche Bestrahlung.                  |

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 150 °C                                                                                                         |
| Empfohlene Lagerkonditionen                         | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C                                                                                                                     |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 %                                                                                                                      |
| Lagerfähigkeit                                      | 2 Jahre                                                                                                                   |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# PML-T106 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer

1014259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014259>



## Montage

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

# PML-T106 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer



1014259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014259>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
| ECLASS-13.0 | 40200202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001777 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

# PML-T106 (26X280)R CUS - Rohrleitungsmarkierer



1014259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014259>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)