

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2



1033788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 120 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

Ihre Vorteile

- Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
- Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
- Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
- Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol
- Keine Beeinflussung einer Isolationsüberwachung dank Leckstromfreiheit

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1033788
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL1353
GTIN	4055626539973
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	293,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	287,57 g
Zolltarifnummer	85363090
Ursprungsland	DE

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2



1033788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Überspannungsableiter
Produktfamilie	SEC Family
IEC-Prüfklasse	II
	T2
EN Type	T2
Stromversorgungssystem IEC	DC
Bauform	Tragschienenmodul zweiteilig steckbar
Polzahl	2
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch, Fernmeldekontakt

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	100 V DC ... 120 V DC
--------------------	-----------------------

Anzeige / Fernmeldung

Benennung Anschluss	Defektfernmeldekontakt
Schaltfunktion	Wechsler
Betriebsspannung	5 V AC ... 250 V AC (Höhenlage ≤ 2000 m (amsl))
	5 V AC ... 150 V AC (Höhenlage > 2000 m (amsl))
	125 V DC (200 mA DC)
Betriebsstrom	5 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	4,5 Nm
Abisolierlänge	16 mm
Leiterquerschnitt flexibel	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Leiterquerschnitt starr	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	12 ... 4
Anschlussart	Gabelkabelschuh
Leiterquerschnitt flexibel	1,5 mm ² ... 6 mm ²

Defektfernmeldekontakt

Anschlussart	Steck-/Schraubanschluss über COMBICON
Schraubengewinde	M2
Anzugsdrehmoment	0,25 Nm
Abisolierlänge	7 mm

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2




1033788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 16

Maße

Maßzeichnung	
Breite	37,3 mm
Höhe	97,9 mm
Tiefe	74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)
Teilungseinheit	2 TE

Materialangaben

Farbe (Stecker)	lichtgrau (RAL 7035)
Farbe (Basiselement)	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PA6.6-FR 20% GF PBT-FR
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

Schutzschaltung

Schutzpfade	(DC+) - (DC-) (DC+/DC-) - PE
Wirkungsrichtung	(DC+/DC-) - PE
Nennspannung U_N	100 V DC ... 120 V DC
Höchste Dauerspannung U_C	150 V DC
Nennlaststrom I_L	40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm ²) 63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm ²)
Schutzleiterstrom I_{PE}	≤ 5 μA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μs	40 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) μs	40 kA
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	0,2 kA (ohne Vorsicherung) 6 kA (bei Vorsicherung 20 A gG / B)
Schutzpegel U_p (DC+) - (DC-)	≤ 1,8 kV
Schutzpegel U_p (DC+/DC-) - PE	≤ 1,3 kV
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) μs (DC+/DC-) - PE	≤ 1,1 kV
TOV-Verhalten bei U_T	174 V DC (5 s / withstand mode)

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2



1033788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Ansprechzeit t_A (DC+) - (DC-)	25 ns
Ansprechzeit t_A (DC+/DC-) - PE	100 ns
Maximale Vorsicherung bei V-Durchgangsverdrahtung	20 A (gG / B bei $I_{SCCR} > 200$ A)
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung	20 A (gG / B bei $I_{SCCR} > 200$ A)

Zusätzliche technische Daten

Höchste Dauerspannung U_C	135 V AC (bei Betrieb in Sicherheitsbeleuchtungen)
Dauerbetriebsstrom I_{CPV}	10 μ A

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 6000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Schock (Betrieb)	30g (Halbsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (Betrieb)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011

EN 61643-11

Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012

Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------


VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2

1033788


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2



1033788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

UAE-RoHS

Zulassungs-ID: 23-10-88707

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2



1033788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171302
ECLASS-15.0	27171302

ETIM

ETIM 9.0	EC000941
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2



1033788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1033788>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de