

CRIMPFOX DUO 10 CUS - Presszange



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044970>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz

Ihre Vorteile

- Große Querschnittsabdeckung von 0,14 mm² ... 10 mm²
- Crimpen an schlecht zugänglichen Stellen dank drehbarem Gesenk
- Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
- Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
- Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1044970
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313V
GTIN	4055626633466
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	387,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	352,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Trapez-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	10 mm ²
AWG min	26
AWG max	8

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F
-----------	---

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Querschnittsbereich AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 12)

Maße

Breite	65 mm
Höhe	25 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Stahl mit Kunststoffgriff

CRIMPFOX DUO 10 CUS - Presszange



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044970>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044970>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DUO 10 CUS - Presszange



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044970>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 10 CUS - Presszange



1044970

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044970>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de