

PTFIX 1,5-NS35 - Tragschienenadapter

1049497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049497>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 1,5 mm² FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1049497
Verpackungseinheit	30 Stück
Mindestbestellmenge	30 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BEAZ11
GTIN	4055626661513
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,733 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,597 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

PTFIX 1,5-NS35 - Tragschienenadapter



1049497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049497>

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 1,5 mm ² FIX-Blöcken in senkrechter Richtung
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Maße

Breite	21,6 mm
Höhe	58,1 mm
Tiefe	11 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

PTFIX 1,5-NS35 - Tragschienenadapter



1049497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049497>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 1,5-NS35 - Tragschienenadapter



1049497

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1049497>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de