

CSD-SL 300 RD 30X30 - Signalleuchte



1051076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051076>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Signalleuchte, 24 V DC, IALA rot Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 30 °/30 °, Durchmesser: 272 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle

Produktbeschreibung

Mit den Signalleuchten für den maritimen Einsatz betreiben Sie zuverlässige und energieeffiziente Lichtsignalanlagen wie z. B. Schleusen. Für die Überwachungsfunktionen werden ausschließlich Komponenten verwendet, die dem Industriestandard entsprechen. Der Signalleuchten 300 ist in verschiedenen Lichtfarben entsprechend wichtiger Standards (zum Beispiel IALA Empfehlung E200-1 und CIE 1931) erhältlich. Über die Feldbuskommunikation stehen dem Anwender zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung.

Ihre Vorteile

- Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931
- Failsafe-Funktion
- 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
- Diagnosefähigkeit
- Hohe Leucht- und Farbtintensität
- Applikationsabhängig programmierbar
- Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer
- Abstrahlwinkel: 30° x 30°
- Langlebige und sparsame LED-Technik
- Feldbuskommunikation

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1051076
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRL122
Katalogseite	Seite 513 (C-6-2019)
GTIN	4055626669663
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.200 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.860 g
Zolltarifnummer	85308000
Ursprungsland	DE

CSD-SL 300 RD 30X30 - Signalleuchte



1051076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051076>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Arteikeigenschaften

Produkttyp	Signalleuchte
Anwendung	Seeschifffahrt
	Verkehrsinfrastruktur
Ausstattung	Betriebsstundenzähler
Besondere Eigenschaften	Kommunikationsschnittstelle
Diagnose-Meldungen	LED; Temperatur, Strom, Spannung, usw. ja
	Netzausfall, Kommunikationsausfall Failsafe
Lichtfarbe	IALA rot Optimum

Elektrische Eigenschaften

Allgemein

Einschaltstrom	max. 36 A (µ-Sec-Impuls)
----------------	--------------------------

Versorgung: Modulelektronik

Anschlussart	M17-Hybridsteckverbinder mit SPEEDCON-Verriegelung
Polzahl	8
Versorgungsspannung	24 V DC (DC)
Stromaufnahme	max. 1,95 A (rote LEDs)
Leistungsaufnahme	max. 55 W (rote LEDs)

Anschlussdaten

Anschlussart	M17-Hybridsteckverbinder mit SPEEDCON-Verriegelung
--------------	--

Signalisierung

Lichteigenschaften

Art des Leuchtmittels	LED
Anzahl LEDs	30 (gemäß IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931)
Lichtfarbe	IALA rot Optimum
Farbspektrum	620 nm ... 645 nm
Farbklasse	C2 (EN 12966)
Leuchtdichte	L3 (EN 12966)
Leuchtdichtenverhältnis	R3 (EN 12966)
Phantomlichtklasse	5 (EN 12368)
Lichtstärke	4482 Cd
Dimmbar	Ja, in 256 Stufen
Abstrahlwinkel	30 °

CSD-SL 300 RD 30X30 - Signalleuchte



1051076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051076>

	30 °
--	------

Diagnosemeldungen

Diagnose	LED; Temperatur, Strom, Spannung, usw.
Meldung	ja

Diagnosemeldungen

Diagnose	Netzausfall, Kommunikationsausfall
Meldung	Failsafe

Maße

Tiefe	68 mm
Durchmesser	272 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Aluminiumdruckguss nach DIN EN 1706
	Glas

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 55 °C
Schutzart	IP65/IP67 (in verschraubtem Zustand)
Luftdruck (Betrieb)	70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage
Montagehinweis	Verwendung von Edelstahlbefestigungsmaterial (korrosionsbeständig)

CSD-SL 300 RD 30X30 - Signalleuchte



1051076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051076>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27110201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002750
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111800
-------------	----------

CSD-SL 300 RD 30X30 - Signalleuchte



1051076

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051076>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de