

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1054542>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzkontakt-Steckdose, Kunststoff, für Deutschland, inkl. RJ45-Gender-Changer (Buchse/Buchse, geschirmt), CAT6A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1054542
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EBX
GTIN	4055626690438
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	93,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,6 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	LV

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenfrontplatte
Polzahl	8
Länderkennung	Deutschland


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	250 V (Steckdose)
	max. 30 V AC (RJ45)
	max. 42,4 V DC (RJ45)
Bemessungsstrom	16 A (Steckdose)
Nennstrom I_N	max. 175 mA (RJ45)
Übertragungsgeschwindigkeit	10 GBit/s

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
--------------	---------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	50,7 mm
Höhe	43 mm
Länge	87,5 mm

Materialangaben

Material	Zinkdruckguss, vernickelt (RJ45)
Material Gehäuse	PBT (Frontplatte)
Material	(Steckdose, Bezeichnungsschild)

Steckverbinder

Ausführung des Kontakteinsatzes	mit 1x RJ45 Buchse/Buchse, Cat 6, classEA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
---------------------------------	--

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 750 (RJ45)
-------------	-------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datenfrontplatte



1054542

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1054542>

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20 (Frontseite)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 50 °C

Montage

Montagehinweis	Schirmblechanschluss: Gewindestift M4, Anzugsdrehmoment: 0,8 Nm ... 1,0 Nm
----------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

1054542

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1054542>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	6,65 kg CO2e
---------	--------------