

# CC1,0-TS-0,34F AU - Crimpkontakt



1064041

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064041>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 26...22 , Material Kontakt: CuZn

## Kaufmännische Daten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 1064041                 |
| Verpackungseinheit                       | 100 Stück               |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück               |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel                         | AF2CJN                  |
| GTIN                                     | 4055626720227           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,147 g                 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,12 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 74152900                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

# CC1,0-TS-0,34F AU - Crimpkontakt

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064041>



## Technische Daten

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Einrasten |
|------------|-----------|

### Artikeleigenschaften

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Kontakttyp | gedreht      |

### Anschlussdaten

#### Anschluss technik

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kontaktart   | Buchse         |
| Anschlussart | Crimpanschluss |


#### Leiteranschluss

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Abisolierlänge                      | 4 mm +0,5 mm                                  |
| Anschlussquerschnitt (flexibel)     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt                | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt AWG (flexibel) | 26 ... 22                                     |

### Materialangaben

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Material Kontakt           | CuZn  |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |

### Maße

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                       |  |
| Durchmesser ( Kontaktdurchmesser ) | 1 mm                                                                                 |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 100 |
|-------------|-------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
|-------------------------------|------------------|


# CC1,0-TS-0,34F AU - Crimpkontakt

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064041>



## Zeichnungen



Crimpkontakt, Durchmesser: 1,0 mm

# CC1,0-TS-0,34F AU - Crimpkontakt

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064041>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CC1,0-TS-0,34F AU - Crimpkontakt

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064041>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,195 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)