


Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Emalytics Controller-Demo-Lizenz für Test- und Engineering-Zwecke mit unbegrenzter Funktionalität und einer Laufzeit von 12 Monaten, die jährlich erneuert wird.

Diese Lizenz ist nicht für den Einsatz in Produktivsystemen zugelassen. Lizenzen für den Einsatz in Produktivsystemen sind separat erhältlich.

Wichtig: Durch das Nutzen der Demo-Lizenz wird der verwendete Controller langfristig an diese Demo-Lizenz gebunden. Ein Produktivbetrieb ist mit einem für Demo-Zwecke lizenzierten Controller dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen daher einen festen Controller für interne Testzwecke zu verwenden.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1061902
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRHBAA
GTIN	4055626717036
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,01 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,01 g
Zolltarifnummer	49111010
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Diese Lizenz ist nicht für den Einsatz in Produktivsystemen zugelassen. Lizenzen für den Einsatz in Produktivsystemen sind separat erhältlich.
Hinweis zur Anwendung	Durch das Nutzen der Demo-Lizenz wird der verwendete Controller langfristig an diese Demo-Lizenz gebunden. Ein Produktivbetrieb ist mit einem für Demo-Zwecke lizenzierten Controller dann nicht mehr möglich. Wir empfehlen daher einen festen Controller für interne Testzwecke zu verwenden.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gebäudemanagementsystem
Anwendungsbereich	Gebäudetechnik

Systemeigenschaften

Art der Software	Embedded
Anwendungszweck der Software	Automatisierung

Lizenzinformation

Art der Lizenz	Demolizenz
Lizenzdauer	nicht relevant

Funktionalität

Integrierte Funktion	Analyse
	Datenerfassung
	Diagnose
	Inbetriebnahme
	Kommunikation
	Konfiguration
	Projektierung
	Simulation
Zielsystem	Automationsstation
Unterstützte Steuerungen	ILC 2050 BI
Anzahl der Datenpunkte	nicht relevant
Anzahl Clients	nicht relevant

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel ,oder größer

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242590
ECLASS-15.0	27242590

ETIM

ETIM 9.0	EC001435
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de