

# APH-HV - Abdeckprofilträger



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1069621>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abdeckprofilträger, Endstück zur Befestigung des Abdeckprofils AP-BTO 5,5/14, Material: PA, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

## Ihre Vorteile

- Zum Aufstecken auf Trennplatte HV M12/1-TP oder HV M12/2-TP
- In Höhe anpassbar durch Heraustrennen von Zwischenbereichen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1069621
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE4113
GTIN	4055626745374
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,443 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,086 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

## Technische Daten

### Hinweise

Montagehinweis	Endstück zur Befestigung des Abdeckprofils AP-BTO 5,5/14
----------------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abdeckprofilträger
------------	--------------------

### Maße

Breite	4,5 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	88,4 mm
Tiefe auf NS 35/7,5	89,9 mm
Länge	50 mm

### Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

### Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

# APH-HV - Abdeckprofilträger

1069621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1069621>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

### ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# APH-HV - Abdeckprofilträger



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1069621>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)