

EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Blindstopfen



1071139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1071139>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienegehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (hohe Bauform), Breite: 21,35 mm, Höhe: 19,65 mm, Tiefe: 13,67 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Ihre Vorteile

- Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
- Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor
- Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten
- Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
- Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschluss-technik für eine funktionale Gerätekonzeption

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1071139
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCHC
GTIN	4055626751481
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,108 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,998 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	IN

Technische Daten


Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Blindstopfen
Gehäuseart	Tragschienegehäuse
Gehäuseserie	EH
Produktfamilie	EH..ABS-PC..
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	21,35 mm
Höhe	19,65 mm
Tiefe	13,67 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	ABS-PC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 80 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Angaben zur Leiterplatte

Art der Leiterplattenbefestigung	Einschub
----------------------------------	----------

Montage

EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Blindstopfen



1071139


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1071139>

Montageart

Verrastung mit Gehäuseoberteil

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schematische Abbildung zur Veranschaulichung der Abmessungen des Artikels. Die Abbildung stellt nicht das gewünschte Produkt dar. Weitere Details siehe Produktzeichnungen unter dem Reiter „Downloads“.

EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Blindstopfen



1071139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1071139>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1071139>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Blindstopfen



1071139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1071139>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Blindstopfen



1071139

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1071139>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de