

FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patch-Panel



1087121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087121>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Vorkonfektionierte 19"-LWL-Verteilerbox (1 HE) , M17 MPO-Baureihe, für den Anschluss einer M17 MPO-Steckerbaugruppe.



Ihre Vorteile

- Vorgefertigter LWL-Steckerverbinderaufbau, kein Schweißen am Einbauort nötig, Plug-and-Play
- Standardgehäuse (1 HE), Steckdose und Adapter, ermöglicht LWL-Anschlüsse mit hoher Dichte
- Weitere modulare Gehäuse (1 HE) sind für flexible Konfiguration erhältlich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1087121
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNHBC
GTIN	4055626883212
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.806,802 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.806,802 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Bauform	19"-Rack Patch Modul
Polzahl	4
Steckgesicht	M17/UPC

Maße

Breite	482,6 mm
Höhe	44,45 mm
Tiefe	25,5 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Ferrule	Zirkonia-Keramik
Material Gehäuse	Aluminiumlegierung
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Außenmantel, Material	LSFH

Kabel / Leitung

Leitungstyp	Glasfaser Multimode
Leistungsart	Fan out
Außenmantel, Material	LSFH
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1

LWL-Leitung

Faser	62,5/125 µm OM1
Faserart	Glasfaser Multimode 62,5/125 µm
Dämpfung	< 1,5 dB (1300 nm)
Übertragungsmedium	Multimode-Glasfaser

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C

Montage

FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Patch-Panel



1087121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087121>

Montageart

Schraubmontage

1087121

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1087121>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de