

UBAL 240 FE - Hochstromklemme



1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 380 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Querschnitt: 35 mm² - 240 mm², Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Querschnitt: 35 mm² - 240 mm², Montageart: Schraubmontage, Farbe: gelb

Ihre Vorteile

- Maßgeschneiderter Schraubanschluss für ein- und mehrdrähtige Aluminium- und Kupferleiter
- Wartungsfreie und vorab gefettete Klemmstellen vereinfachen den Anschluss von Aluminiumleitern
- Extrem robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit V0-Zulassung
- Das spezielle Design der UBAL ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Aluminium- und Kupferleiter in verschiedenen Anschlüssen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1086510
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1311
GTIN	4055626879239
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	278,98 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	278,98 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	EE

UBAL 240 FE - Hochstromklemme



1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Reihenklemme für Aluminium- und Kupferleiter (AL-CU)
Allgemein	
Hinweis	Bei Verwendung von flexiblen Leitern empfehlen wir die Verwendung von Aderendhülsen.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Durchgangsklemme
Produktfamilie	UBAL
Polzahl	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1
Potenziale	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	13,78 W

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	240 mm ²
-----------------	---------------------

Aluminiumleiter

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M20
Hinweis	Schrauben mit Innensechskant
	Folgende Werte beziehen sich auf Aluminiumleiter
	Die Werte für Aluminiumleiter beziehen sich auf starre und mehrdrähtige Leiter nach EN 60228.
	Im Downloadbereich finden Sie Anwenderhinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern.
Anzugsdrehmoment	12 ... 45 Nm
Abisolierlänge	43 mm
Anschluss gemäß Norm	IEC 61238-1
Leiterquerschnitt starr	35 mm ² ... 240 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	3/0 ... 500 (umgerechnet nach IEC)
Nennstrom	380 A
Belastungsstrom maximal	380 A (bei 240 mm ² Leiterquerschnitt - Prüfstrom nach IEC 61238-1)
Nennspannung	1000 V

UBAL 240 FE - Hochstromklemme



1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>

Nennquerschnitt	240 mm ²
-----------------	---------------------

Kupferleiter

Hinweis	Folgende Werte beziehen sich auf Kupferleiter Flexible Leiter der Klasse 5 nach EN 60228.
Anzugsdrehmoment	12 ... 45 Nm
Abisolierlänge	43 mm
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	35 mm ² ... 240 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	3/0 ... 500 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	150 mm ² ... 185 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	35 mm ² ... 185 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	35 mm ² ... 185 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	35 mm ² ... 70 mm ²
Nennstrom	415 A
Belastungsstrom maximal	415 A (bei 240 mm ² Leiterquerschnitt)
Nennspannung	1000 V
Nennquerschnitt	240 mm ²

Maße

Breite	37,5 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	70 mm
Bohrlochdurchmesser	3,22 mm

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	II
Isolierstoff	PA
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	550 °C

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Prüfspannung Sollwert	8 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 250 mm ²	28,8 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	2,2 kV
-----------------------	--------

UBAL 240 FE - Hochstromklemme



1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Befestigung auf dem Träger

Tragschiene/Befestigungsauflage	NS 35
Prüfkraft Sollwert	20 N
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	10 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Frequenz	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ bis $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-Pegel	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Beschleunigung	3,12g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schocken

Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	30g
Schockdauer	18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C

UBAL 240 FE - Hochstromklemme



1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 61238-1
	IEC 60947-7-1

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

UBAL 240 FE - Hochstromklemme

1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>



Zeichnungen

Schaltplan



UBAL 240 FE - Hochstromklemme

1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>



EAC

Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

UBAL 240 FE - Hochstromklemme



1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UBAL 240 FE - Hochstromklemme



1086510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1086510>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de