

HSC-LR 7U KIT 1018 - Verriegelung

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090368>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienengehäuse, 7U, Lock-and-Release-System, Breite: 16,1 mm, Höhe: 89,95 mm, Tiefe: 8,8 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)

Ihre Vorteile

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Farblich abgesetzte Lock-and-Release-Verriegelung für intuitive Bedienung
- Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1090368
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHECZ
GTIN	4055626899923
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,1 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HSC-LR 7U KIT 1018 - Verriegelung

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090368>



Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich.
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäuseserie	ME-IO
Produktfamilie	ME-IO

Maße

Breite	16,1 mm
Höhe	89,95 mm
Tiefe	8,8 mm

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	PA6-GF30
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Montage

Montageart	Einrasten
------------	-----------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

HSC-LR 7U KIT 1018 - Verriegelung

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090368>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090368>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

HSC-LR 7U KIT 1018 - Verriegelung

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090368>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409
-------------	----------

HSC-LR 7U KIT 1018 - Verriegelung

1090368

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090368>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de