

US4-EMP (27X17,5) - Einrastschildchen



1090185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090185>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 17,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm



Ihre Vorteile

- Die Gerätemarker US4-EMP ... eignen sich zum Einrasten in die Schildchenträger der Serie SIRIUS ACT 3SU... von SIEMENS
- Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den Kartendruckern einfach, präzise und schnell beschriftbar
- Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
- Die Matten bieten Platz für zusätzliche Projektinformationen oder Funktionstexte, die bei der Montage behilflich sein können

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1090185
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2419
GTIN	4055626898339
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,35 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,83 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	DE

US4-EMP (27X17,5) - Einrastschildchen



1090185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090185>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gerätemarker
Anwendungsbereich	SIEMENS: Schildchenträger SIRIUS ACT 3SU

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer für Matten und Karten, UV-LED-Technologie
---------------------------	--

Montage

Montageart	verrasten
------------	-----------

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Basiselement	PVC
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Maße

Breite	27,00 mm
Höhe	17,00 mm
Tiefe	0,50 mm

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

US4-EMP (27X17,5) - Einrastschildchen



1090185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090185>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US4-EMP (27X17,5) - Einrastschildchen



1090185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090185>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de