

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 90 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 6 mm<sup>2</sup> und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, 40 Monoblöcke Bemessungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, 60 Tragschienenadapter, 20 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierungsmaterial

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1092040
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BEA191
GTIN	4055626906911
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.758 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.758 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## Set besteht aus

### PTFIX 6/12X2,5 GY - Verteilerblock

3273352

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273352>



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

---

### PTFIX 6/12X2,5 BU - Verteilerblock

3273354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273354>



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## PTFIX 6/12X2,5 RD - Verteilerblock

3273356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273356>



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Push-in-Anschluss, Sammelschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

---

## PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Verteilerblock

1091671

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091671>



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Push-in-Anschluss, Sammelschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm<sup>2</sup>, Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## PTFIX 6X2,5 GY - Verteilerblock

3273264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273264>



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

---

## PTFIX 6X2,5 BU - Verteilerblock

3273266

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273266>



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## PTFIX 6X2,5 RD - Verteilerblock

3273268

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273268>



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

---

## PTFIX 6X2,5 GNYE - Verteilerblock

1091668

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091668>



Verteilerblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## PTFIX 2X2,5 GY - Monoblock

1028067

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028067>



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

---

## PTFIX 2X2,5 BU - Monoblock

1028068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028068>



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## PTFIX 2X2,5 RD - Monoblock

1028069

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028069>



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

---

## PTFIX 2X2,5 GNYE - Monoblock

1091665

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091665>



Monoblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274054>

Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> und 10mm<sup>2</sup> FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau



---

## PTFIX-NS35A - Tragschienenadapter

3274056

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274056>

Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von 2,5 mm<sup>2</sup> und 4 mm<sup>2</sup> FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau



# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## PTFIX-F - Flansch

3274060

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274060>



Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 2,5 mm<sup>2</sup> und 4 mm<sup>2</sup> FIX-Blöcke, Tiefe: 21,7 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 28,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

---

## FBS 2-5 - Steckbrücke

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030161>



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Länge: 23 mm, Farbe: rot

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804183:0001

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0001>



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

---

## SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marker für Klemmen

0804183:0011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0011>



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## SK 5/3,8: L1-N,PE - Kennzeichnungskarte

0804206

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804206>



Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE,  
Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12,  
Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 5 mm

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verteilerklemme
------------	-----------------

### Maße

Breite	445 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	118 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Isolierstoff	PA

### Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket



1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>



**EAC**

Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1092040

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)