

# MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett



1116204

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1116204>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 297, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm

## Produktbeschreibung

Die selbstklebenden Etiketten aus Polyestermaterial MM- EML... sind als vorgestanzte Materialien für die Gerätemarkierung erhältlich.

## Ihre Vorteile

- Die vorgestanzten, selbstklebenden Etiketten eignen sich besonders zur professionellen und dauerhaften Kennzeichnung von unterschiedlichen Komponenten und Betriebsmitteln im Schaltschrank-, Steuerungs- und Anlagenbau
- Das Material ist cUL-zertifiziert
- Hochwertige und lösungsmittelbeständige Kennzeichnungslösung für industrielle Applikationen, die durch Thermotransferdruck erzeugt wird
- Einfaches und effizientes Materialkassettensystem: Sowohl das zu bedruckende Material als auch das passende Farbband sind direkt enthalten
- Kein optischer Unterschied bei der Nachbeschriftung zu bereits bestehenden Markierungen, die mit einem Desktop-Rollendrucker erstellt worden sind
- Die bereits vorgestanzte Geometrie ermöglicht eine einfache und komfortable Anwendung
- Dank des innovativen Materialaufbaus kann jedes Etikett bedruckt werden, sodass kein Materialverlust entsteht

## Kaufmännische Daten

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1116204                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BG241E                   |
| GTIN                                     | 4063151040987            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68 g                     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 54 g                     |
| Zolltarifnummer                          | 96121010                 |
| Ursprungsland                            | CN                       |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Produkttyp                | Gerätemarker   |
| Beschriftung              |                |
| Anzahl der Einzelschilder | 297            |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |

### Montage

|            |        |
|------------|--------|
| Montageart | kleben |
|------------|--------|

### Materialangaben

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Stärke Folie  | 50 µm                              |
| Farbe         | mehrfarbig                         |
|               | weiß (RAL 9010)                    |
|               | schwarz (RAL 9005)                 |
| Material      | Polyester                          |
| Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                       | -40 °C ... 150 °C                                                                       |
| Umgebungstemperatur (Montage)                       | > -4 °C                                                                                 |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 22 °C                                                                                   |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)    | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Lagerfähigkeit                                      | 24 Monate                                                                               |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 20 mm   |
| Höhe   | 8 mm    |
| Tiefe  | 0,06 mm |

#### Textfeld

|                |       |
|----------------|-------|
| Textfeldbreite | 20 mm |
| Textfeldhöhe   | 8 mm  |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

# MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett



1116204

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1116204>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1116204>



**cULus Recognized**  
Zulassungs-ID: MH48542

# MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett



1116204

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1116204>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett



1116204

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1116204>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)