CRIMPFOX 10T-F - Presszange

1134913

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1134913

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm^2, Querschnitt max.: 10 mm^2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, Gewicht 302 g, schwarz

Ihre Vorteile

- Große Querschnittsabdeckung von 0,14 mm² ... 10 mm²
- Für Aderendhülsen bis 18 mm Länge
- Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
- Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
- Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1134913
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151067168
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	389,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	301,8 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Trapez-Crimp
Produkteigenschaft	Drehbares, selbsteinstellendes Crimpgesenk (Duo-Varianten)
	Kompakt, leicht und optimal ausbalanciert
	Geringe Griffweite
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Geringe Betätigungskraft
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet
	Griff mit Antirutschpad
	Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm²
Querschnitt max.	10 mm²
AWG min	26
AWG max	8

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm² ... 10 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 4 mm²)
Querschnittsbereich AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ...2 x AWG 12)

Maße

Breite	65 mm
Höhe	25 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1134913

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de