

FL SFP-10G-SR - Medienmodul

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1145046>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



10-Gigabit-SFP-Modul für Übertragung bis zu 300 m mit einer Wellenlänge von 850 nm.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1145046
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Produktschlüssel	DNN614
GTIN	4063151131692
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	TW

FL SFP-10G-SR - Medienmodul

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1145046>



Technische Daten

Maße

Breite	14,69 mm
Höhe	13 mm
Länge	55,9 mm

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Montage

Montageart	Einschub in SFP-Slot
------------	----------------------

Schnittstellen

LWL-Schnittstelle

Anschlussart	LC-Duplex
Übertragungsgeschwindigkeit	10 GBit/s
Übertragungsphysik	LWL
Übertragungslänge	300 m
Anzahl der Kanäle	1 (LC-Multimode)

Artikeleigenschaften

Produkttyp	SFP-Modul
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)
Grundfunktionalität	SFP-Modul als LWL-Port
	MSA-konform

Signalisierung

Statusanzeige	über Factoryline-Gerät
---------------	------------------------

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,6 W
Übertragungsmedium	LWL

Versorgung

Versorgungsspannung	3,3 V (über Factoryline Switch)
Anschluss Versorgung	über SFP-Slot

Anschlussdaten

Anschlussart	Zum Einschub in SFP-Slot
--------------	--------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

FL SFP-10G-SR - Medienmodul

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1145046>



Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (keine Betauung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C (keine Betauung)

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1145046>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--