

FOC-FDX20-FR19-STD12-OM1-PT9 - Spleißbox



1145399

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1145399>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau



Produktbeschreibung

19"-Spleißboxen der FDX 20 Serie, 1 HE, mit ausziehbarer Schublade, für 12x ST-Duplex OM1, Metall, komplett spleißfertig (fachgerecht vormontiert: 12 ST-Duplex-Kupplungen, 12 Blindstopfen, 24 Pigtails, 2 Kassetten, 2 Kämme, 1 Kassettendeckel).
4 Kabeleinführungen (rückseitig) inkl. 2 Kabelverschraubungen Pg16, 2 Verschlusskappen und 19"-Befestigungssatz.

Ihre Vorteile

- Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
- Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
- Industrietauglich
- Reduzierte Montagezeit durch plug and play
- Polbelegung gerade in Line in einem Link
- Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
- Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
- Übertragungsrate bis 1000 MBit/s

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1145399
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNGBA
GTIN	4063151135195
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.026 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.955,552 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Serie	FDX 20 series
Bauform	19"-Rack Patch Modul
Steckgesicht	ST-Duplex
Anzahl der Kabelabgänge	4
Anzahl der Leitungen	24
Anzahl der Modulplätze	12
Anzahl der Steckplätze	24
Art der Verschraubung	2x Pg16
Schutzdeckel	ja

Elektrische Eigenschaften

Dämpfung	≤ 0,3 dB
Übertragungsmedium	LWL

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Spleißen
--------------	----------

Maße

Breite	480 mm
Höhe	44,45 mm
Tiefe	280 mm

Mechanische Kennwerte

Durchmesser Ferrule	2,50 mm
---------------------	---------

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Ferrule	Zirkonia-Keramik
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

Kabel / Leitung

Leitungstyp	Glasfaser
Leitungsart	Loose Tube
Leitungsaufbau	semilose Kompaktader (STB)
Leitungsaußendurchmesser	7 mm ... 12 mm
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 12 mm
Einzeladern, Durchmesser	900 µm

Einzelader, Farbe	farblich unterschiedlich eingefärbt
Peitschenlänge	750 mm
Halogenfreiheit	ja
Flammwidrigkeit	ja

LWL-Leitung

Anzahl der Fasern	24
Faser	GOF
Faserart	Glasfaser Multimode 62,5/125 µm
Dämpfung	≤ 0,3 dB (bei 850 nm / 1300 nm)
Rückflussdämpfung	≥ 35 dB (bei 850 nm / 1300 nm)
Übertragungsmedium	LWL

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	2x Pg16
Steckzyklen	≥ 500
Kleinster Biegeradius	30 mm

Kennwerte

Dämpfung	≤ 0,3 dB
----------	----------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	0 °C ... 50 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit	ja
-----------------	----

Montage

Montageart	19"-Rack-Montage
------------	------------------

1145399

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1145399>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de