

# HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen



1182088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182088>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Modulträgerrahmen, Baugröße: B10, Ausführung : für Anbauseite (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>,  
Anwendung: Modulträgerrahmen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1182088
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7ACD
GTIN	4063151218874
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	61 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt ersetzt 1417399 HC-M-B10-MF-B
-----------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Modulträgerrahmen
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
HC-M-HS	
HC-M-00	
Anwendung	Modulträgerrahmen
Bauform	B10
Anzahl der Modulplätze	3
Ausführung	für Anbauseite (a, b, c, ...)
Rahmentyp	Modultraegerrahmen

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	4 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> (für PE-Leiter-Leistungsseite)
	1 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (für PE-Leiter-Steuerungsseite)
Anschlussquerschnitt AWG	12 ... 10 (für PE-Leiter-Leistungsseite)
	18 ... 14 (für PE-Leiter-Steuerungsseite)
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse)

### Maße

# HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen



1182088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182088>

Maßzeichnung	
Breite	34,9 mm
Höhe	36 mm
Länge	64 mm

## Materialangaben

Material Kontaktträger	Zink-Druckguss-Legierung
------------------------	--------------------------

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

## Montage

Montagehinweis	<p>HC-MHR-PE16 ( 1636981) zur PE-Anschlussenerweiterung auf 16 mm<sup>2</sup>.</p> <p>Bei PE-Adern Aderenschutz einsetzen (PE-Anschlusschrauben ohne Drahtschutz), bei Gehäusen ohne Stützen mit seitlichem Abgang max. Gewindelänge der Verschraubung 12 mm</p> <p>Der Anschluss des PE-Leiters muss beim Einsatz des Modulträgerrahmens in Metallgehäusen über den vorgesehenen PE-Anschluss am Modulträgerrahmen oder über ein spezielles, metallisches PE-Modul sichergestellt werden</p>
----------------	---


# HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182088>



## Zeichnungen



Maßzeichnung

# HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen



1182088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182088>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182088>



**CSA**

Zulassungs-ID: 13631



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E118976



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E118976

# HC-M-B10-MFH-B - Modulträgerrahmen



1182088

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182088>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

### ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	47f59fe2-94da-43cf-8534-1bab1eeb94dc