

AXL SE SSDO4/2 2A - Sicherheitsmodul



1190017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190017>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Funktionale Sicherheit, SafetyBridge Technology, Sichere digitale Ausgänge: 2 (2-kanalige Belegung), 4 (1-kanalige Belegung), 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20

Produktbeschreibung

Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element ist ein sicheres Ausgangsmodul für die Anwendung in einem SafetyBridge-System.

Ihre Vorteile

- Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
- 4 sichere Ausgänge bei 1-kanaliger Belegung
- 2 sichere Ausgänge bei 2-kanaliger Belegung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1190017
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DNA831
GTIN	4063151238285
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,43 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36 g
Zolltarifnummer	85389091
Ursprungsland	DE

AXL SE SSDO4/2 2A - Sicherheitsmodul




1190017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190017>

Technische Daten

Maße

Maßzeichnung	
Breite	14,9 mm
Höhe	62,2 mm
Tiefe	62 mm

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	
Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Schnittstellen

Smart Element-Interface	
Anzahl Schnittstellen	1
Anschlussart	Card-Edge-Steckverbinder
Übertragungsgeschwindigkeit	Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen.

Systemeigenschaften

Modul	
Eingabeadressraum	5 Byte
Ausgabeadressraum	6 Byte

Ausgangsdaten

Digital:	
Benennung Ausgang	Sichere digitale Ausgänge
Beschreibung des Ausgangs	EN 61131-2
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Anschlusstechnik	2-Leiter
Anzahl der Ausgänge	2 (2-kanalige Belegung) 4 (1-kanalige Belegung)
Schutzbeschaltung	Kurzschlusschutz, Überlastschutz der Ausgänge; elektronisch
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 2 A (je Ausgang)
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal	2 A
Maximaler Ausgangsstrom je Modul	4 A

Nennausgangsspannung	24 V DC
Belastung min	1,5 k Ω (bei Nennspannung)
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand	< 5 V
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand	< 2 mA
Nennlast induktiv	48 VA (1 H, 12 Ω , bei Nennspannung)
Nennlast ohmsch	48 W (12 Ω , bei Nennspannung)
Schalthäufigkeit	1 Hz (0,2 Hz bei > 1 A)
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse	nein
Verhalten bei Überlast	Abschalten des betroffenen Ausgangs, Wiederanlauf durch Quittierung
Verhalten bei induktiver Überlast	Ausgang kann zerstört werden

Artikeleigenschaften

Produkttyp	I/O-Komponente
Produktfamilie	Axioline Smart Elements
Anwendung	Funktionale Sicherheit
	SafetyBridge Technology
Bauform	modular
Einbaulage	beliebig
Betriebsart	SafetyBridge

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II (IEC 60664-1)
Verschmutzungsgrad	2 (EN 60664-1)

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	typ. 871 mW
--	-------------

Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (U_{Bus})

Versorgungsspannung	5 V DC (über Bussockelmodul)
Stromaufnahme	max. 120 mA (bei U_{Bus} 5 V DC)
	typ. 93 mA (bei U_{Bus} 5 V DC)

Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (U_{SE})

Versorgungsspannung	über Card-Edge-Steckverbinder
---------------------	-------------------------------

Potenziale: Peripherieversorgung (U_P)

Versorgungsspannung	24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder)
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit)
Stromaufnahme	max. 30 mA ((Versorgung aus U_P mit 30 V DC, alle Ausgänge gesetzt, ohne Versorgung der Aktoren))
	typ. 25 mA ((Versorgung aus U_P mit 24 V DC, alle Ausgänge gesetzt, ohne Versorgung der Aktoren))
Stromaufnahme	min. 21 mA ((Versorgung aus U_P mit 19,2 V DC, alle Ausgänge gesetzt, ohne Versorgung der Aktoren))
Leistungsaufnahme	max. 900 mW

	min. 403 mW
--	-------------

Anschlussdaten

Anschluss technik

Benennung Anschluss	Peripherie
Hinweis zur Anschlussart	Beachten Sie die Angaben im Kapitel Leiterquerschnitte sowie Abisolier- und Einstecklängen.

Leiteranschluss

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt starr	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Abisolierlänge	8 mm

Peripherie

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Hinweis zur Anschlussart	Beachten Sie die Angaben im Kapitel Leiterquerschnitte sowie Abisolier- und Einstecklängen.
Leiterquerschnitt starr	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16
Abisolierlänge	8 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Schutzart	IP20
Schutzart Einbauort	min. IP54
Luftdruck (Betrieb)	70 kPa ... 108 kPa
Luftdruck (Lagerung/Transport)	66 kPa ... 108 kPa
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Normen und Bestimmungen

Schutzklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------	---------------------------------------

Luft- und Kriechstrecken


Luft- und Kriechstrecken	IEC 60664-1
--------------------------	-------------

Montage

Montageart	Steckmontage (Smart Element-Steckplatz)
Einbaulage	beliebig

Zeichnungen

Maßzeichnung



Abmessungen

AXL SE SSDO4/2 2A - Sicherheitsmodul



1190017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190017>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190017>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E238705



Functional Safety

Zulassungs-ID: 968/FSP 2449.00/22

AXL SE SSDO4/2 2A - Sicherheitsmodul



1190017

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190017>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-Nr.: 79-94-7)
SCIP	12d8c347-3b9a-4ce6-86ff-b94c62f62620