

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: HSCP-SP 2,5-..., Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: HSC 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Farbe der Federöffner: rot, rot / blau, blau

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
- Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
- Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
- Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
- Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
- Anwenderfreundliche Frontanschluss-Stecker für hohe Kontaktdichten

## Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                            | 1178156                                       |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück                                      |
| Mindestbestellmenge                      | 250 Stück                                     |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse                        |
| Produktschlüssel                         | ACHECB  |
| GTIN                                     | 4063151237189                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,56 g  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,386 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                      |
| Ursprungsland                            | PL  |

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Produkttyp            | Leiterplattenstecker |
| Produktfamilie        | HSCP-SP 2,5-...      |
| Bauform               | Standard             |
| Polzahl               | 4                    |
| Rastermaß             | 5 mm                 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4                    |
| Anzahl der Reihen     | 2                    |
| Anzahl der Potenziale | 4                    |

### Elektrische Eigenschaften

#### Eigenschaften

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Nennstrom $I_N$                | 8 A   |
| Nennspannung $U_N$             | 320 V |
| Durchgangswiderstand           | 2 mΩ  |
| Bemessungsspannung (III/3)     | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 4 kV  |
| Bemessungsspannung (III/2)     | 320 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 4 kV  |
| Bemessungsspannung (II/2)      | 600 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2)  | 4 kV  |

### Anschlussdaten

#### Anschluss technik

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Steckverbindersystem | HSC 2,5             |
| Nennquerschnitt      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktart           | Buchse              |

#### Verriegelung

|                  |      |
|------------------|------|
| Verriegelungsart | ohne |
| Befestigungstyp  | ohne |

#### Leiteranschluss

|  |  |
|--|--|
| Anschlussart   | Push-in-Federanschluss                       |
| Anschlussrichtung Leiter/Platine                                 | 0 °  |
| Leiterquerschnitt starr  | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel                                       | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG  | 24 ... 16                                    |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse  | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lehrdorn a x b / Durchmesser | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
| Abisolierlänge               | 10 mm                    |

## Materialangaben

### Materialangaben - Kontakt

|   |  |
|---|--|
| Hinweis                                       | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material Kontakt                              | Cu-Legierung   |
| Oberflächenbeschaffenheit                     | galvanisch verzinkt  |
| Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)    | Zinn (Sn)  |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (Sn)  |

### Materialangaben - Gehäuse

|   |                  |
|---|------------------|
| Farbe (Gehäuse)   | lichtgrau (7035) |
| Isolierstoff  | PA               |
| Isolierstoffgruppe                                      | I                |
| CTI nach IEC 60112                                      | 600              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                          | V0               |
| Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12  | 850              |
| Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775              |
| Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2     | 125 °C           |

### Materialangaben - Betätigungselement

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Isolierstoff                   | PBT  |
| Isolierstoffgruppe             | IIIa |
| CTI nach IEC 60112             | 275  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |

## Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Rastermaß  | 5 mm    |
| Breite [w] | 18,8 mm |
| Höhe [h]   | 10,9 mm |
| Länge [l]  | 21,6 mm |

## Montage

### Verarbeitungshinweise

|   |        |
|---|--------|
| Moisture Sensitive Level                  | MSL 1  |
| Classification Temperature T <sub>c</sub> | 260 °C |
| Lötzyklen im Reflow                       | 3      |

## Hinweise

|                |   |
|----------------|---|
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
|----------------|---|

### Sicherheitshinweis

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sicherheitshinweis | <p>WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben.</p>  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich.</li> </ul>  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.</li> </ul> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Artikel ist als ungekapselter Stecker für den Einbau in ein Gehäuse vorgesehen.</li> <li>• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand.</li> </ul>   |

## Mechanische Prüfungen

### Leiteranschluss

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden                   |

### Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden                   |

### Mehrmaliges Anschließen und Lösen

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden                   |

### Zugprüfung

|   |   |
|---|---|
| Prüfspezifikation                                     | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12     |
| Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 0,2 mm <sup>2</sup> / starr / > 10 N    |
|   | 0,2 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 10 N |
|   | 1,5 mm <sup>2</sup> / starr / > 40 N    |
|   | 2,5 mm <sup>2</sup> / flexibel / > 50 N |

### Steck- und Ziehkräfte

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Prüfspezifikation     | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Ergebnis              | Prüfung bestanden         |
| Anzahl der Zyklen     | 25                        |
| Steckkraft je Pol ca. | 5 N                       |
| Ziehkraft je Pol ca.  | 4 N                       |

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

## Beständigkeit von Aufschriften

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden         |

## Polarisation und Kodierung

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden         |

## Sichtprüfung

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden        |

## Maßprüfung

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden        |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Vibrationsprüfung

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Prüfspezifikation     | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz              | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min                            |
| Amplitude             | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Beschleunigung        | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Prüfdauer je Achse    | 2,5 h                                   |
| Prüfrichtungen        | X-, Y- und Z-Achse                      |

### Lebensdauerprüfung

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Prüfspezifikation                     | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe       | 4,8 kV                                      |
| Durchgangswiderstand R <sub>1</sub>   | 2 mΩ  |
| Durchgangswiderstand R <sub>2</sub>   | 2,2 mΩ                                      |
| Steckzyklen                           | 25  |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ                                      |

### Klimatische Prüfung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Prüfspezifikation       | DIN EN ISO 6988:1997-03   |
| Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> auf 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 Zyklus |
| Wärmebeanspruchung      | 100 °C/168 h  |
| Stehwechselspannung     | 2,2 kV  |

### Umgebungsbedingungen

|   |  |
|---|--|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 55 °C                                       |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %  |

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|------------------|

## Elektrische Prüfungen

### Thermische Prüfung | Prüfgruppe C

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Geprüfte Polzahl  | 4                        |

### Isolationswiderstand

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation                     | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 15 TΩ                  |

### Luft- und Kriechstrecken |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation                                      | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolierstoffgruppe                                     | I                                   |
| Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))     | CTI 600                             |
| Bemessungsisolationsspannung (III/3)                   | 250 V                               |
| Bemessungsstoßspannung (III/3)                         | 4 kV                                |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 3 mm                                |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/3)                  | 3,2 mm                              |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2)                   | 320 V                               |
| Bemessungsstoßspannung (III/2)                         | 4 kV                                |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 3 mm                                |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/2)                  | 3 mm                                |
| Bemessungsisolationsspannung (II/2)                    | 600 V                               |
| Bemessungsstoßspannung (II/2)                          | 4 kV                                |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2)  | 3 mm                                |
| Mindestwert der Kriechstrecke (II/2)                   | 3,2 mm                              |

## Verpackungsangaben

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
|----------------|--------------------|


# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder

1178156


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

## Zeichnungen

Schemazeichnung



Schemazeichnung




# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder

1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

## Schemazeichnung




# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder


1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

Schemazeichnung



Diagramm




Typ: HSCP-SP 2,5-... mit HSCH 2,5-...U/... THR 9005

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder

1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>



Typ: HSCP-SP 2,5-... mit HSCH 2,5-...U/... THR 9005

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E60425-20150613 |                    |                 |                 |                           |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|   | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| B   |                    |                 |                 |                           |
|   | 150 V              | 8 A             | 24 - 16         | -                         |
| Nur flexible Leiter   | 150 V              | 8 A             | 24 - 14         | -                         |
| D   |                    |                 |                 |                           |
|   | 300 V              | 8 A             | 24 - 16         | -                         |
| Nur flexible Leiter   | 300 V              | 8 A             | 24 - 14         | -                         |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Zulassungs-ID: 40045969 |                    |                 |                 |                           |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|  | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine  |                    |                 |                 |                           |
|  | 630 V              | 8 A             | -               | 0,2 - 2,5                 |

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HSCP-SP 2,5-1U4-22/66-7035 LP24V-GND - Leiterplatten-Steckverbinder



1178156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1178156>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)