

TP 6185-WHPS - Touchpanel

1190423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190423>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



IP66-Touchpanel mit 18,5 Zoll großem Breitbild-HD-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Visu+ RT

Ihre Vorteile

- PCAP-Touch-Schnittstelle, 10-Punkt-Multitouch-Bedienung
- Lüfterloses Design
- Dual USB 2.0 ports
- Integrierte Visualisierungs-Software Visu+
- Optimal für den Einsatz mit PLCnext
- Konfigurierbare multifunktionale serielle Schnittstelle

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1190423
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	P1 - HMIs + Industrie-PC
Produktschlüssel	DRCADC
GTIN	4063151240042
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8.316 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7.920 g
Zolltarifnummer	84714100
Ursprungsland	TW

TP 6185-WHPS - Touchpanel

1190423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190423>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Bediengerät
Gewicht	5,2 kg

Rechnerdaten

Prozessor	Arm® Cortex®-A9, 800 MHz
Betriebssystem	Windows® Embedded Compact 7
Datenspeicher	Flash eMMC, 8 GB
Steckplätze	1x microSD

Display

Display-Typ	46.9 cm / 18.5"-TFT
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (HD)
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv (PCAP)
Display-Beleuchtungstyp	LED
Helligkeit	350 cd/m² typisch (regelbar)
MTBF	50000 h
Farbpalette	16,7 Mio. Farben
Ablesewinkel links	89,00 °
Ablesewinkel rechts	89,00 °
Ablesewinkel oben	89,00 °
Ablesewinkel unten	89,00 °

Schnittstellen

Schnittstellen	2x USB Host 2.0
	1x COM (RS-232/422/485)
Optionale Schnittstellen	ohne optionale Schnittstelle
Netzwerk	1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45
Bussystem	ohne Bussystem

Systemeigenschaften

Anwender-Software	Visu+
-------------------	-------

Systemvoraussetzungen

Laufzeitsystem	Visu+ Runtime
----------------	---------------

Elektrische Eigenschaften

Lebensdauer Batterie	5 Jahre (typ.)
----------------------	----------------

TP 6185-WHPS - Touchpanel

1190423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190423>



Versorgung

Versorgungsspannung	24 V DC ± 20 %
Versorgungsspannungsbereich	18 V ... 32 V
Netzteil	24 V DC ± 20 %
Stromaufnahme maximal	1,81 A (Max. Systemkonfiguration bei 24 V DC)
Stromaufnahme typisch	1,34 A (Max. Systemkonfiguration bei 24 V DC)

Echtzeituhr

Echtzeituhr	ja (batteriegepuffert)
-------------	------------------------

Montage

Montageart	Frontmontage
------------	--------------

Materialangaben

Material Frontplatte	Aluminium (natur eloxiert)
Material Gehäuse	Aluminium-Druckgusslegierung, pulverbeschichtet

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 85 % (keine Betauung)
Vibration (Betrieb)	1g

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	465 mm / 310 mm / 51 mm (Abmessungen der Frontplatte)
-----------------------	---

Einbaumaß

Breite / Höhe / Einbautiefe	455 mm / 300 mm / (Einbauausschnitt)
-----------------------------	--------------------------------------

TP 6185-WHPS - Touchpanel



1190423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190423>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190423>



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: US-39088-UL



UL Listed

Zulassungs-ID: E238705



cUL Listed

Zulassungs-ID: E238705



IECEE CB Scheme

Zulassungs-ID: US-39088-UL



cUL Listed

Zulassungs-ID: E238705



UL Listed

Zulassungs-ID: E238705

TP 6185-WHPS - Touchpanel

1190423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190423>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 9.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------