

HC-B-AF WM - Anbauflansch



1191456

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1191456>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Anbauflansch für HEAVYCON-ADVANCE-Gehäuse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1191456
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APZ
GTIN	4063151240653
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,865 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	2 Stück je Steckverbinder
-----------	---------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbauflansch
Gehäuseart	Anbauflansch
Bauform	B6 - B24

Maße

Maßzeichnung	
Breite	42 mm
Höhe	20,5 mm
Tiefe	14 mm

Materialangaben

Material	Aluminiumdruckguss
----------	--------------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Mutter
------------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metalleinbauwand haben. Mindestwandstärke eines Stahlbleches: 2,0 mm. Bei Montage mit selbstschneidenden M4-Schrauben: Bohrlochdurchmesser 3,6 mm
----------------	---

Zeichnungen



HC-B-AF WM - Anbauflansch

1191456

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1191456>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de