

CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² ausgestattet mit Zwangssperre, Magazin, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit.

Ihre Vorteile

- Robust und langlebig durch Einsatz widerstandsfähiger Kunststoffe und vergüteter Metalle
- Multifunktionale Presszange zum Verarbeiten von Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher
- Bis zu 30 % Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können
- Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1200101
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4055626042381
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	329 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	286,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Indent-Crimp
Produkteigenschaft	Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen in einem Werkzeug
	Werkzeugloser Magazinwechsel für Aderendhülsen
	Längenanschlag zum Abisolieren
	Mit Zwangssperre
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	14

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Querschnittsbereich AWG	20 ... 14
Abisolierlänge	11 mm

Maße

Breite	31,5 mm
Höhe	100 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de