

CSS 0.37-1/3 - Drehzahlstarter



1201135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201135>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 230 V AC und 0,37 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, einphasiger Lasteingang

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1201135
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7311
GTIN	4063151263454
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.253,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.266 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drehzahlstarter
Produktfamilie	CONTACTRON
Bedienelemente	Drucktaster
	Drehschalter

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Anzahl Phasen	1
---------------	---

Eingangsdaten

Netz

Anzahl Phasen	1
Eingangsspannung	230 V AC
	240 V AC
Eingangsspannungsbereich	110 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
Frequenzbereich	47 Hz ... 63 Hz
Nennstrom	5,3 A (ohne Netzdrossel)
	4,8 A (mit Netzdrossel)

Ausgangsdaten

Motornennleistung	0,37 kW
Scheinleistung	1 kVA
Nennausgangsstrom (I_N)	2,5 A (4 kHz)
	2,1 A (8 kHz)
	1,4 A (16 kHz)
Ausgangsfrequenz	0 Hz ... 500 Hz
Verlustleistung	22 W (2 kHz)
	26 W (4 kHz)
	24 W (8 kHz)
	23 W (16 kHz)
	9 W (Stand-by)
Ausgangsstrom	≤ 3,75 A (180 s)
	≤ 1,875 A (180 s, während Wiederbereitschaftszeit)
	≤ 4,5 A (15 s)
	≤ 1,25 A (15 s, während Wiederbereitschaftszeit)
Wiederbereitschaftszeit	150 s (180 s)
	12 s (15 s)
Überlastzeit	30 s (180 s)

CSS 0.37-1/3 - Drehzahlstarter



1201135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201135>

	3 s (15 s)
Entladungszeit	3 min (Zwischenkreiskondensatoren)

Schalten

Benennung Ausgang	Relaisausgang
Kontaktausführung	1 Wechsler
Schaltspannung maximal	125 V AC
	30 V DC
Einschaltstrom maximal	3 A
Einschaltstrom minimal	10 mA (5 V DC)

Anschlussdaten

Leistungsklemmen

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	10 mm
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 6 mm ²
	0,2 mm ² ... 4 mm ² (mit Aderendhülse)
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 10

Steuerungsklemmen

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	10 mm
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (mit Aderendhülse)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16

Maße

Bohrloch

Durchmesser	5,5 mm
Breite	35 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	175 mm
Länge	≤ 50 m (EMV-Konformität Kategorie C2)
	≤ 50 m (EMV-Konformität Kategorie C3)
	≤ 50 m (ohne EMV-Konformität)

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
-------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Schutzart (NEMA)	NEMA 1
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C (ohne Strom-Derating)
	-20 °C ... 60 °C (mit linearem Strom-Derating)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 85 °C
Höhenlage	≤ 2000 m
	> 2000 m (mit Derating)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	90 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	95 % (keine Betauung)
Schock (Betrieb)	15g, 11 ms
Vibration (Betrieb)	0,075 mm/1g
Luftdruck (Betrieb)	86 kPa ... 106 kPa
Luftdruck (Lagerung/Transport)	70 kPa ... 106 kPa

Zulassungen

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2)

Kennzeichnung	3
---------------	---

Performance Level (EN ISO 13849)

Kennzeichnung	e
---------------	---

Kategorie (ISO 13849)

Kennzeichnung	4
---------------	---

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61800-5-1
	IEC 61800-3

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
	Wandmontage

CSS 0.37-1/3 - Drehzahlstarter



1201135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201135>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201135>



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 322526



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 322526



Functional Safety

Zulassungs-ID: 01/205/5866.01/23



Functional Safety

Zulassungs-ID: 01/205/5866.01/23



Functional Safety

Zulassungs-ID: Reg01/205/5866.01/23



Functional Safety

Zulassungs-ID: Reg01/205/5866.01/23



Functional Safety

Zulassungs-ID: 968/FSP 1144.04/23

CSS 0.37-1/3 - Drehzahlstarter

1201135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201135>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27142320
ECLASS-15.0	27142320

ETIM

ETIM 9.0	EC000256
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether(CAS-Nr.: 143-24-8)
SCIP	562705fe-d0a1-4c7d-bfa4-24dff11fb302