

USA 10 - Schienenadapter

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201578>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schienenadapter, für M3-Schrauben, Tiefe: 7,4 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Durchmesser: 2,8 mm, Farbe: grau, Montageart: Aufsteckmontage

Ihre Vorteile

- Die universellen Adapter werden zur Befestigung und Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Schaltgeräten eingesetzt
- Für selbstschneidene M3-Schrauben
- Sie dienen dem schutzisolierten Aufbau von Komponenten oder Tragschienen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1201578
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7114
GTIN	4017918017392
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,928 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,957 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

USA 10 - Schienenadapter

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201578>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	10 mm
Höhe	42,6 mm
Tiefe	7,4 mm
Durchmesser	2,8 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Beschichtung	unbeschichtet
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-40 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Montageart	Aufsteckmontage
------------	-----------------

USA 10 - Schienenadapter


1201578

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201578>



Zeichnungen

Maßzeichnung



USA 10 - Schienenadapter

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201578>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USA 10 - Schienenadapter

1201578

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201578>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
------------------------------------------------	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---------------------------------------------	------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de