

NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht



1210019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210019>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1210019
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7244
GTIN	4017918941970
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	640 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	640 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht

1210019


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210019>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Lochbreite	18 mm
Lochhöhe	5,2 mm
Tiefe	7,5 mm
Länge	2000 mm
Bohrlochabstand	25 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715



NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht

1210019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210019>

Zeichnungen

Maßzeichnung



NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht



1210019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210019>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht



1210019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210019>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de