

CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 2,5 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, inkl. Positionierhilfe

Ihre Vorteile

- Presszange zum Verarbeiten von gedrehten Kontakten bis 2,5 mm²
- Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte
- Universelle Einstellmöglichkeit für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212510
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3135
GTIN	4046356555500
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	798,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	798,5 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für gedrehte Crimpkontakte der Serie CC..., CUC..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
Nutzungsbeschränkung	
EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierdorn-Pressung
Produkteigenschaft	Universelle Querschnittseinstellung mit digitaler Anzeige
	Elektronische Verschleißüberwachung
	Ausgestattet mit Positionierhilfe, wechselbar
	Für diverse Phoenix Contact Kontakte - siehe technische Dokumentation
	Entriegelbare Zwangssperre
Crimpstelle 1	
Querschnitt min.	0,08 mm ²
Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG min	28
AWG max	14

Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Querschnittsbereich metrisch	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Querschnittsbereich AWG	28 ... 14

Maße

Länge	175 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
-------	--------------

CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	e67f1777-45c4-4f95-8d9b-644aca75c585