

CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder 2,5 ... 6 mm², Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe

Ihre Vorteile

- Für flexible Leitungen der Klasse 5 nach IEC 60228
- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
- Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
- Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212755
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3139
GTIN	4046356906203
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.168,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	992,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für Crimpkontakte von 2,5 mm ² ...6,0 mm ² , AWG 14...AWG 10, der Serie PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
Hinweis zur Anwendung	Für Crimpkontakte von 2,5 mm ² ...6,0 mm ² , AWG 14...AWG 10, der Serie PV-C3F..., PV-C3M..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder
	Präzise und parallele Gesenkführung
	Ausgestattet mit Positionierhilfe
	Langer Griff
	Entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	4 mm ²
AWG max	12

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	6 mm ²
AWG max	10

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Querschnittsbereich AWG	14 ... 10

Maße

Breite	112 mm
Höhe	60 mm
Länge	290 mm

Materialangaben

CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>



Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de