

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ESD Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Durchmesser Schneidkapazität: weich 0,2 ... 2,0 mm; mittelhart 1 mm, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Produktbeschreibung

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

Ihre Vorteile

- Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe sorgen für eine langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie entsprechend der Normen und Vorschriften wie z. B.: DIN EN 61340-5
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten
- Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
- Geschraubtes Präzisionsgelenk für dauerhafte Stabilität und optimale Arbeitsergebnisse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212804
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3152
GTIN	4046356994675
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	105,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	84,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Elektronikzange
------------	-----------------

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
-----------	--

Maße

Länge	110 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
Material	Stahl
Beschichtung	phosphatiert

MICROFOX-S ESD_DB - Seitenschneider

1212804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212804>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212804>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212804>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212804>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de